


Патрон на вакуумната дюза OASP-G4-14-L3

Номер на част: 8199154

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал	1.4 mm
Характеристики на ежектора	голям обемен поток на засмукване
Конструктивна структура	Вакуум-генератор 3-степенен
Работно налягане за макс. обем на засмукване	0.8 MPa 8 бар 116 psi
Работно налягане	0.1 MPa...0.8 MPa 1 бар...8 бар 14.5 psi...116 psi
Работно налягане за макс. вакуум	0.79 MPa 7.9 бар 114.55 psi
Макс. вакуум	81 %
Номинално работно налягане	0.6 MPa 6 бар 87 psi
Макс. обемен поток на засмукване спрямо атмосферата	245 l/min
Време за пълнене с въздух при номинално работно налягане	0.37 s
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Температура на флуида	0 °C...60 °C
Препоръка за почистване	Сапунена вода (с изключение на шумозаглушители)
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	45 g
Начин на закрепване	с включване
Материал на уплътненията	NBR
Материал на дюзата-приемник	РА-усилен

Характеристика	Стойност
Материал на струйната дюза	РА-усилен
Монтажно положение	произволно