


Snímač polohy SMH-S1-HGR10

Číslo dílu: 175712

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	pro chapadla
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Měřená veličina	poloha
Princip měření	magnetické Hallovo čidlo
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Odolnost zkratu	ne
Odolnost přetížení	není k dispozici
Výstupní signál	analogový
Ochrana proti přepólování	ne
Elektrické připojení 1, druh připojení	kabel s konektorem
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	4
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz, pozlaceno
Délka kabelu	0,5 m
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Způsob upevnění	přišroubováno na chapadlo
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	20 g
Barva tělesa	černá
Materiál tělesa	epoxidová pryskyřice mosaz, poniklováno PUR
Stupeň krytí	IP65
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L