


## Направляващ модул FEN-12/16-100-KF

Номер на част: 8204027

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                | Стойност                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Размер                        | 12/16                                    |
| Ход                           | 100 mm                                   |
| Монтажно положение            | произволно                               |
| Водачи                        | Сачмено-винтова направляваща             |
| Конструктивна структура       | Водачи                                   |
| Взривозащита                  | Спазване на указаниято в сертификата     |
| Сертификат за LABS            | VDMA24364-B2-L                           |
| Температура на околната среда | -20 °C...80 °C                           |
| Макс. сила Fy                 | 520 Б                                    |
| Макс. сила Fy, статична       | 830 Б                                    |
| Макс. сила Fz                 | 520 Б                                    |
| Макс. сила Fz, статична       | 830 Б                                    |
| Макс. момент Mx               | 12 Nm                                    |
| Макс. момент Mx статичен      | 20 Nm                                    |
| Макс. момент My               | 7 Nm                                     |
| Мах. момент My, статичен      | 12 Nm                                    |
| Макс. момент Mz               | 7 Nm                                     |
| Макс. момент Mz статичен      | 12 Nm                                    |
| Придвижваща сила              | 15 Б                                     |
| Движеща се маса               | 281 g                                    |
| Тегло на продукта             | 549 g                                    |
| Начин на закрепване           | с вътрешна резба                         |
| Указание за материала         | Съответствие с RoHS                      |
| Материал водещ елемент        | Подобрена стомана                        |
| Материал на тялото            | Алуминиева деформируема сплав, анодирана |
| Материал планка               | Алуминиева ковка сплав, анодирана        |