


Kyvná příruba SNCB-100-R3

Číslo dílu: 176949

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	100
Vychází z norem	ISO 15552
Varianty	vysoká ochrana proti korozi
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...90 °C
max. zatížitelnost	9 kN
Hmotnost výrobku	986 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	Hliníkový tlakový odlitek s ochranným povlakem
Materiál čepu	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál ložiska	plast
Materiál kotouče	ocel, pozinkováno
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel
Materiál pojistky	Pružinová ocel, pozinkovaná