


Кабел на мотор NEBM-SF1W31-E-5-N-LE24

Номер на част: 8219832

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	DIN 47100
Употреба по предназначение	Съединителният кабел свързва полевите устройства (сензорни елементи, задвижващи механизми) с управленията.
Означение проводник	без носач за табелки
Тегло на продукта	1480 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	Ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, указание за кабелния извод	90°
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване F1
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	31
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Фиксираща блокировка
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	24
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	24
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...50 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Екраниране	да
Дължина на кабела	5 m
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	23.1 mm
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	33 mm
Диаметър на кабела	4.6 mm
Структура на кабела	4 x 0,25 mm ² 8 x 0,08 mm ²
Номинално сечение на проводника	AWG23 AWG28
Крайща на жила	Кабелен накрайник

Характеристика	Стойност
Клас защита	IP20
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 °C...70 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...70 °C
Температура на лагера	-5 °C...70 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	в съответствие с британските разпоредби RoHS (UK-R)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на кабелната обвивка	PUR
Цвят на тялото	черен