


Kyvně-přímočarý modul EHMB-25-200

Číslo dílu: 1095934

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Ø pastorku pohonu	8 mm
Pracovní zdvih	0 mm...200 mm
Velikost	25
Úhel kyvu	nekonečn.
Modul ozubeného řemenu	3 mm
Montážní poloha	libovoln.
Druh převodovky	převodovka s ozubeným řemenem
Konstrukce	Elektromechanický kyvně-přímočarý modul s ozubeným řemenem
Převodový poměr	4:1
Snímání poloh	pro indukční čidla
Max. výstupní otáčky	300 1/min
Max. otáčky na vstupu	1200 1/min
Max. rychlost	1.5 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,03 °
Hladina akustického tlaku	51 dB(A)
Poznámka k hladině akustického tlaku	s krytem: 56 [dB (A)]
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	5000 kg.cm ²
Max. hnací moment	8.8 Nm 2.2 Nm
Max. posuvová síla Fx	480 N
Moment při chodu naprázdno	0.18 Nm
Směrná hodnota užitečného zatížení, vodorovně	5000 g
Směrná hodnota užitečného zatížení, svisle	5000 g
Hmotnost výrobku	3620 g
Pohybující se hmotnost	1942 g
Materiál hnací hřídele	ocel silně legovaná nerezová ocel
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál příruby	Tvárný legovaný hliník, eloxovaný

Parametr	Hodnota
Materiál víka	tvárná slitina hliníku eloxováno
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál uchycení	tvárná slitina hliníku, eloxováno
Materiál držáku	tvárná slitina hliníku, eloxováno
Materiál ozubeného řemenu	polychloropren se skelnými vlákny