



# Kyvný pohon DSM-T-12-270-P-A-B

Číslo dílu: 1145086

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12
Úhel tlumení	1.8 stupeň
Rozsah nastavení úhlu kyvu	0 stupeň...270 stupeň
Úhel kyvu	0 stupeň...270 stupeň
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Jemné seřízení	-6 stupeň
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	Kyvné křídlo
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar
Max. frekvence kyvu při 6 barech	2 Hz
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. osová síla	18 N
Max. radiální síla	45 N
Teoretický krouticí moment při 6 barech	2.5 Nm
Přípustný moment setrvačnosti	0.005 kg.m <sup>2</sup>
Hmotnost výrobku	365 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hnací hřídele	ocel poniklováno
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku