


# Kyvný pohon DSM-T-63-270-CC-FW-A-B

Číslo dílu: 1145119

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                | Hodnota                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Velikost                                | 63                                            |
| Úhel tlumení                            | 17.5 stupeň                                   |
| Rozsah nastavení úhlu kyvu              | 0 stupeň...240 stupeň                         |
| Úhel kyvu                               | 0 stupeň...240 stupeň                         |
| Tlumení                                 | tlumiče nárazu na obou stranách               |
| Montážní poloha                         | libovoln.                                     |
| Jemné seřízení                          | -3 stupeň                                     |
| Princip činnosti                        | dvojčinný                                     |
| Konstrukce                              | Kyvné křídlo                                  |
| Snímání poloh                           | pro přibližovací čidlo                        |
| Provozní tlak                           | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar             |
| Max. frekvence kyvu při 6 barech        | 0.6 Hz                                        |
| Provozní médium                         | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Třída odolnosti korozi KBK              | 0 - žádné nároky na odolnost korozi           |
| Shoda s LABS                            | VDMA24364-B2-L                                |
| Okolní teplota                          | -10 °C...60 °C                                |
| Max. osová síla                         | 500 N                                         |
| Max. radiální síla                      | 500 N                                         |
| Teoretický krouticí moment při 6 barech | 80 Nm                                         |
| Přípustný moment setrvačnosti           | 0.5 kg.m <sup>2</sup>                         |
| Hmotnost výrobku                        | 7230 g                                        |
| Způsob upevnění                         | s vnitřním závitem                            |
| Pneumatické připojení                   | G1/4                                          |
| Upozornění k materiálu                  | v souladu s RoHS                              |
| Materiál hnací hřídele                  | ocel<br>poniklováno                           |
| Materiál těsnění                        | TPE-U(PU)                                     |
| Materiál tělesa                         | tvárná slitina hliníku                        |