

Válec dle norem CRDNGS-63- -PPV-A-S6

Číslo dílu: 185303

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	10 mm...2000 mm
Průměr pístu	63 mm
Závit na pístnici / pohybové tyči	M16x1,5
Vychází z norem	ISO 15552
Tlumení	nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Zakončení pístnice / pohybové tyče	vnější závit
Konstrukce	píst Pístnice Kyvná vidlice Svorník trubka válce
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Varianty	zadní víko s kyvným okem
Provozní tlak	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	0 °C...120 °C
Délka tlumení	23 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	1682 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	1870 N
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	609 g
Nárůst pohybuující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	25 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	3807 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	60 g
Způsob upevnění	volitelně: s vnitřním závitem s příslušenstvím

Parametr	Hodnota
Pneumatické připojení	G3/8
Materiál víka	odlitek z ušlechtilé oceli
Materiál těsnění	FPM
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Materiál pístu	tvárná slitina hliníku
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál trubky válce	silně legovaná nerezová ocel
Materiál matice	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál ložiska	kompozit z kovu a polymeru
Materiál matice objímky	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál svorníků	silně legovaná nerezová ocel