

Vidlicová koncovka CRSG-M16X1,5

Číslo dílu: 13571

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M16x1,5
Montážní poloha	libovoln.
Vychází z norem	DIN 71752 ISO 8140
Připojení závitem	vnitřní závit M16x1,5
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	4 kN
Hmotnost výrobku	380.2 g
Materiál vidlicové koncovky	silně legovaná ocel
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál čepu	silně legovaná ocel
Materiál matice	silně legovaná ocel
Materiál pojistky	silně legovaná ocel