

Vodící jednotka mini DFC-6-25-P-A-KF

Číslo dílu: 189465

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vzdálenost těžiště užitečného zatížení k pohybové desce xs	10 mm
Zdvih	25 mm
Průměr pístu	6 mm
Provozní režim pohonné jednotky	pohyb. díl
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Snímání poloh	pro přiblížovací čidlo
Provozní tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Max. rychlost	1 m/s
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Energie nárazu v koncových polohách	0.008 Nm
Max. moment Mx	0.1 Nm
Max. užitečné zatížení v závislosti na zdvihu při definované vzdálenosti xs	4.6 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	12.5 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	17 N
Pohybující se hmotnost	8.8 g
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	8.8 g
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	2.8 g
Hmotnost výrobku	49 g
Pneumatické připojení	M3
Materiál víka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku

Parametr	Hodnota
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová