

Konektor SEA-5GS-11-DUO

Číslo dílu: 192010

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-101 EN 61984
Způsob upevnění	se závitovou dutinkou
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	24 g
Elektrické připojení	5 pinů tvar A M12x1 přímý konektor / šroubovací svorka
Rozsah provozního napětí, DC	60 V
Rozsah napájecího napětí AC	60 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	4 A
Odolnost nárazům napětí	1.5 kV
Kabelové šroubení	Pg11
Přípustný průměr kabelu	2 x 2,5 - 2,9 mm nebo 2 x 5 mm
Průřez přívodních vodičů	0.14 mm²...0.5 mm²
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá
Materiál převlečné matice	PA
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz bílý bronz, potaženo