


Přibližovací čidlo SMEO-1-S6-C

Číslo dílu: 151673

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	hranatý tvar
Odpovídá normám	EN 60947-5-2
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro nízká napětí podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Měřená veličina	poloha
Princip měření	magnetické jazýčkové relé
Okolní teplota	-50 °C...120 °C
Opakovatelná přesnost	0.2 mm
Spínací výstup	kontaktní bipolární
Funkce spínacího prvku	spínací kontakt
Čas sepnutí	0.5 ms
Vypínací čas	0.03 ms
Max. frekvence spínání	500 Hz
Max. výstupní proud	1 A
Max. spínaný výkon AC	40 VA
Max. spínaný výkon DC	40 W
Úbytek napětí	0 V
Zbytkový proud	0 mA
Odolnost zkratu	ne
Odolnost přetížení	není k dispozici
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...250 V
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...200 V
Ochrana proti přepólování	ne
Elektrické připojení 1, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 1, připojovací technika	volný konec
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	2
Směr připojení vývodu	podéln.

Parametr	Hodnota
Délka kabelu	2.5 m
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál pláště kabelu	TPE-S
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Utahovací moment	2.9 Nm
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	100 g
Barva tělesa	černá
Materiál tělesa	epoxidová pryskyřice PC PET ocel TPE-O tlakový odlitek ze zinku
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-40 °C...120 °C
Stupeň krytí	IP67
Izolační napětí	250 V
Odolnost nárazům napětí	4 kV
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída znečištění	3