

Vakuový ejektor VAD-M5

Číslo dílu: 19293

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky	0.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Charakteristika ejektoru	hluboký podtlak
Konstrukce	tvar T
Provozní tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Max. podtlak	80 %
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...80 °C
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	M5
Pneumatické připojení 3	M5
Připojení podtlaku (vakua)	M5
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku