


modul AS-i ASI-EVA-2E2A-M12-8POL-Z

č. dílu: 197070

FESTO

rozhraní AS-Interface pro kombinaci válec-ventil DNCV.



katalogový list

parametr	hodnota
ochrana proti přepólování	pro provozní napětí
přenosová rychlost	nastavení prostřednictvím přepínače DIL
provozní napětí DC AS-Interface	26.5 ... 31.6 V
provozní napětí DC silového napájení	21.6 ... 26.4 V
rozsah provozního napětí DC	26.5 ... 31.6 V
filtrace vstupů	3 ms
upozornění týkající se silového napájení	lze konfigurovat integrovanými přepínači DIL. prostřednictvím připojení AS-Interface (sítě) prostřednictvím silového napájení (24 VDC)
maximální počet vstupů	8
jmenovité provozní napětí DC AS-Interface	26.5 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
zbytkové zvlnění	4 Vss
zbytkové zvlnění AS-Interface	20 mVss
zbytkové zvlnění silového napájení	4 Vss
spínací úroveň	signál 0: ≤ 5 V signál 1: ≥ 11 V
příkon silového napájení z AS-Interface a silového výstupu	vstupy: 200 mA elektronika: 20 mA ventily: 240 mA (v závislosti na typu ventilu)
příkon silového napájení z AS-Interface	elektronika: 20 mA vstupy a ventily: 200 mA (v závislosti na typu ventilu)
příkon při jmenovitém provozním napětí logiky	≤ 100 mA
příkon při jmenovitém provozním napětí	≤ 20 mA
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 50 °C
povolení	c UL us - Recognized (OL)
hmotnost výrobku	200 g
kompaktní model dat	16 výstupů
logika spínání vstupů	PNP (s kladným spínáním)
galvanické oddělení sběrnice sítě	optický spojovací člen
indikace LED specifická pro síť	AS-i: režim AS-Interface Aux/Pwr: napájení AS-Interface chyba: chyba AS-Interface
indikace LED specifická pro výrobek	stav sítě a silové napájení
typ upevnění	průchozí dírou
informace o materiálu víka	zesílený PA
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	zesílený PA