


Vodící jednotka EAGF-V2-KF-32-320

Číslo dílu: 2782885

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	32
Zdvih	320 mm
Vůle při změně směru	0 µm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. síla Fy	750 N
Max. síla Fy, statická	1020 N
Max. síla Fz	750 N
Max. statická síla Fz na čelistech	1020 N
Max. moment Mx	28 Nm
Max. moment Mx statický	38 Nm
Max. moment My	34 Nm
Max. moment My, statický	46 Nm
Max. moment Mz	34 Nm
Max. moment Mz, statický	46 Nm
Posuvová síla	15 N
Pohybující se hmotnost	1300 g
Hmotnost výrobku	2261 g
Těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm	30 mm
Přídavek těžiště pohybující se hmoty na 10 mm zdvihu	4.1 mm
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodícího prvku	zušlechtěná ocel
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál pohybové desky	ocel