


Síťový modul CTEU-EP

Číslo dílu: 2798071

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Protokol	EtherNet/IP Modbus TCP
Rozměry Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Hmotnost výrobku	98 g
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Značka KC	KC-EMC
Certifikát	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA
Indikace LED specifická pro výrobek	PS: napájení elektroniky a silové napájení X1: stav modulu na I-Port 1 v systému X2: stav systému, modul na I-Port 2
Indikace LED, specifická pro průmyslovou síť	NS: stav sítě TP1: aktivována síť, port 1 TP2: síť, aktivní port 2
Diagnostika	Chyba komunikace Diagnostika systému podpětí
Ovládací prvky	Přepínač DIL
Rozhraní průmyslové sítě	2x zásuvka, M12x1, 4 piny, kódování D
Maximální rozsah adres vstupů	64 byte
Maximální rozsah adres výstupů	64 byte
Parametrizace	Diagnostické chování Bezpečné proti poruchám a zpožděná reakce
Přenosová rychlost	10/100 Mbit/s

Parametr	Hodnota
Interní čas cyklu	1 ms na 1 byte uživatelských dat
Pomoc s konfigurací	Soubor EDS
Dodatečné funkce	AddressConflictDetection (ACD) Acyklický přístup k datům přes "Explicit Message" EtherNet/IP Quickconnect adresace IP prostřednictvím DHCP, přepínačů DIL, průmyslové sítě nebo FFT integrovaný Switch Kruhová topologie (DLR) SNMP Spuštění parametrizace v prostém textu pomocí průmyslové sběrnice Procesní data týkající se stavu systému lze zobrazit Webserver
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Max. napájení proudem	4 A
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 65 mA