


# Upevnění profilu / za profil EAHF-V2-32/40-P

Číslo dílu: 2838839

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 3 - silné nároky na odolnost korozi                                                                                                                                                                  |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                       |
| Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií | Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky |
| Třída čistého prostoru                        | Staticky instalovaný prvek, nelze smysluplně ohodnotit podle ISO 14644-1                                                                                                                             |
| Max. osová síla                               | 4 kN                                                                                                                                                                                                 |
| Hmotnost výrobku                              | 218 g                                                                                                                                                                                                |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                                                                                                                                                                     |