



Hadice DUO NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2

Číslo dílu: 2903567

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-101
Konstrukce	Rozdělovač Y s kabelem na straně venkovního přístroje a na straně řízení
Druh rozdělovače	1 na 2
Dodatečné funkce	připojení čidla a řízení na proporcionální redukční ventil
Označení vedení	bez popisových štítků
Hmotnost výrobku	377 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	8
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	6
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace šroubem
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	5
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	5
Elektrické připojení 3, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 3, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 3, připojovací technika	volný konec
Elektrické připojení 3, počet pinů/vodičů	3
Elektrické připojení 3, obsazené piny/žily	3
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	2 A
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Stínění	ano
Délka kabelu 1	5 m

Parametr	Hodnota
Délka kabelu 2	5 m
Průměr kabelu 1	5.3 mm
Průměr kabelu 2	4.5 mm
Konstrukce kabelu	3 x 0,25 mm ² 5 x 0,25 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	0.25 mm ²
Stupeň krytí	IP65 IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-25 °C...80 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Barva pláště kabelu	černá
Materiál tělesa	TPE-U(PUR)
Barva tělesa	černá
Materiál aretace šroubu	Mosaz, poniklovaná
Materiál těsnění	FPM
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz, pozlaceno
Materiál izolační dutinky	PVC