

Kyvný pohon
DSRL-16-180-P-FW
Číslo dílu: 30655

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	16
Úhel tlumení	2.1 stupeň
Rozsah nastavení úhlu kyvu	0 stupeň...180 stupeň
Úhel kyvu	0 stupeň...180 stupeň
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	Kyvné křídlo
Snímání poloh	bez
Provozní tlak	2 bar...8 bar
Max. frekvence kyvu při 6 barech	3 Hz
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	2 Nm
Hmotnost výrobku	300 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení	M5
Materiál hnací hřídele	ocel poniklováno
Materiál těsnění	NBR