

Vodící jednotka FEN-20- -KF

Číslo dílu: 33482

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	20
Zdvih	2 mm...250 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. síla F_y	520 N
Max. síla F_y , statická	830 N
Max. síla F_z	520 N
Max. statická síla F_z na čelistech	830 N
Max. moment M_x	15 Nm
Max. moment M_x statický	24 Nm
Max. moment M_y	20 Nm
Max. moment M_y , statický	31 Nm
Max. moment M_z	20 Nm
Max. moment M_z , statický	31 Nm
Posuvová síla	15 N
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	12 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	828 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	12 g
Těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm	42 mm
Přídavek těžiště pohybující se hmoty na 10 mm zdvihu	4.7 mm
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodícího prvku	zušlechtěná ocel
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pohybové desky	tvárný slitina hliníku, eloxováno