


Paralelní chapadlo HGPL-63-60-A-B

Číslo dílu: 3361492

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	63
Zdvih každé čelisti	60 mm
Max. přesnost při výměně	0.2 mm
Max. úhlová vůle čelistí chapadla ax, ay	0.2 stupeň
Max. vůle úchopných čelistí Sz	0.05 mm
Rotační symetrie	0.2 mm
Opakovatelná přesnost chapadla	0.03 mm
Počet úchopných čelistí	2
Druh pohonu	pneumatick.
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Funkce chapadla	paralelní
Zajištění úchopné síly	bez
Konstrukce	Dvojitě písty vedení pístové šoupátko tvar T ozubená tyč / pastorek
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	3 bar...8 bar
Max. pracovní frekvence chapadla	1 Hz
Min. čas na otevření při 6 barech	410 ms
Min. doba zavírání při 6 barech	330 ms
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla	940 g
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Celková úchopná síla při 6 barech, rozevření	2466 N
Celková síla úchopu při 6 barech, sevření	2742 N
Síla úchopu při 6 barech, rozevření, každá čelist	1233 N

Parametr	Hodnota
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření	1371 N
Moment setrvačnosti	470.07 kg.cm ²
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz	9000 N
Max. moment na čelisti Mx, statický	300 Nm
Max. moment na úchopné čelisti My, statický	200 Nm
Max. moment na čelisti chapadla Mz, statický	250 Nm
Interval následného mazání vodicích prvků	5 MioCyc
Hmotnost výrobku	10460 g
Způsob upevnění	vnitřním závitem a středící dutinkou s průchozím otvorem a středící dutinkou
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, hladce eloxováno
Materiál čelistí chapadla	ocel, tvrzená