


# Vakuový sací ventil ISV-1/8

Číslo dílu: 33969

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                        | Hodnota                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Velikost                                        | G1/8                                               |
| Lze použít vyfukovací impuls                    | 8 MPa<br>8 bar                                     |
| Montážní poloha                                 | libovoln.                                          |
| Provozní tlak                                   | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar               |
| Potřebný nasávaný objemový průtok při -0,5 baru | 2 l/min                                            |
| Provozní médium                                 | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]       |
| Třída odolnosti korozi KBK                      | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                |
| Shoda s LABS                                    | VDMA24364-B2-L                                     |
| Okolní teplota                                  | -10 °C...60 °C                                     |
| Hmotnost výrobku                                | 9 g                                                |
| Způsob upevnění                                 | lze našroubovat                                    |
| Připojení pneumatiky 1                          | G1/8                                               |
| Pneumatické připojení 2                         | G 1/8                                              |
| Materiál pružiny                                | silně legovaná ocel                                |
| Materiál filtru                                 | tvárná slitina hliníku<br>Tkanina z nerezové oceli |
| Materiál tělesa                                 | tvárná slitina hliníku                             |
| Materiál dutého šroubu                          | Tvárný legovaný hliník,                            |
| Materiál plováku                                | POM                                                |