

Vodící jednotka FENG-80- -KF

Číslo dílu: 34491

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	80
Zdvih	10 mm...500 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. síla F_y	2300 N
Max. síla F_y , statická	3120 N
Max. síla F_z	2300 N
Max. statická síla F_z na čelistech	3120 N
Max. moment M_x	170 Nm
Max. moment M_x statický	231 Nm
Max. moment M_y	191 Nm
Max. moment M_y , statický	259 Nm
Max. moment M_z	191 Nm
Max. moment M_z , statický	259 Nm
Posuvová síla	40 N
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	77 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	10430 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	77 g
Těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm	54 mm
Přídavek těžiště pohybující se hmoty na 10 mm zdvihu	3.9 mm
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodícího prvku	zušlechtěná ocel
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pohybové desky	kalená ocel