


Nástavby pro koncové spínače SRBG-C1-N-1-ZU-C2-C2

Číslo dílu: 3568166

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	hranatý
Vychází z norem	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Certifikát	CCC RCM Mark c UL us (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Značka KC	KC-EMC
Úřad, který vydal certifikát	2024010305706390
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Princip měření	indukční
Okolní teplota	-25 °C...70 °C
Spínací výstup	bezkontaktní, 2 vodiče
Funkce spínacího prvku	spínací kontakt
Max. frekvence spínání	500 Hz
Max. výstupní proud DC	100 mA
Úbytek napětí	6 V
Minimální proud zátěže	4 mA
Zbytkový proud	0 mA...1 mA
Rozsah provozního napětí, DC	6 V...60 V
Ochrana proti přepólování	pro všechny elektrické připojky
Elektrické připojení 1, druh připojení	svorkovnice
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.

Parametr	Hodnota
Elektrické připojení 1, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	pérová svorka
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	10
Jmenovitý průřez vodiče, který lze připojit	0.2 mm²...2.5 mm²
Kabelové šroubení	M20x1,5
Způsob upevnění	našroubováno
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	170 g
Materiál tělesa	PBT
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED
Indikace stavu	žlutá LED = stav sepnutí, ventil
Skladovací teplota	-25 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP67
Odolnost nárazům	zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Třída znečištění	3