

# Kompaktní válec ADVULQ-12-15-P-A

Číslo dílu: 156674

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                       | Hodnota                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Zdvih                                          | 15 mm                                                       |
| Průměr pístu                                   | 12 mm                                                       |
| Tlumení                                        | pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách            |
| Montážní poloha                                | libovoln.                                                   |
| Princip činnosti                               | dvojčinný                                                   |
| Zakončení pístnice / pohybové tyče             | vnitřní závít                                               |
| Konstrukce                                     | píst<br>Pístnice                                            |
| Snímání poloh                                  | pro přibližovací čidlo                                      |
| Varianty                                       | jednostranná pístnice                                       |
| Pojištění proti pootočení / vedení             | čtyřhranná pístnice                                         |
| Provozní tlak                                  | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar<br>21.75 psi...145 psi |
| Provozní médium                                | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu         | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)    |
| Třída odolnosti korozi KBK                     | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                         |
| Shoda s LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                           |
| Okolní teplota                                 | -20 °C...80 °C                                              |
| Energie nárazu v koncových polohách            | 0.07 J                                                      |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad       | 51 N                                                        |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed      | 68 N                                                        |
| Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm         | 8 g                                                         |
| Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu | 2 g                                                         |
| Základní hmotnost při zdvihu 0 mm              | 87 g                                                        |
| Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu             | 15 g                                                        |
| Způsob upevnění                                | volitelně:<br>s průchozí dírou<br>s příslušenstvím          |
| Pneumatické připojení                          | M5                                                          |
| Materiál lícovaných šroubů                     | silně legovaná ocel, nerezová                               |
| Materiál víka                                  | tvárná slitina hliníku                                      |

| Parametr                          | Hodnota                       |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Materiál dynamických těsnění      | NBR<br>TPE-U(PU)              |
| Materiál pístnice / pohybové tyče | silně legovaná ocel, nerezová |
| Materiál trubky válce             | tvárná slitina hliníku        |