


Hadicový ventil VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S1-4

Číslo dílu: 3968928

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	pneumaticky ovládaný tlačkový ventil
Druh ovládání	pneumatick.
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	NPT1
Jmenovitá světlost DN	25
Funkce ventilu	2/2, v klidu otevřen, monostabilní
Směr proudění	reverzibilní
Tlak média	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 psi...58 psi
Upozornění k tlaku média	Použití ve vakuu bylo testováno až do -0,09 MPa se vzduchem při pokojové teplotě. V závislosti na aplikaci může být pro zajištění průtoku média nutné vytvořit na straně regulace protisměrný podtlak.
Provozní tlak	0.1 MPa...0.65 MPa 1 bar...6.5 bar 14.5 psi...94.25 psi
Jmenovitý tlak armatury PN	10
Diferenciální tlak	0.3 MPa 43.5 psi
Tlaková diference	3 bar
Tlak na roztržení	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Tlak pro přetížení	0.78 MPa 113.1 psi
Přetěžovací tlak	7.8 bar
Způsob návratu do základní polohy	Odrázová pružnost

Parametr	Hodnota
Způsob řízení	řízeno externě
Připojení pomocného řídicího tlaku 12	G1/8
Řídicí médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Max. viskozita	4000 mm ² /s
Teplota média	-5 °C...150 °C
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Skladovací teplota	5 °C...30 °C
Průtok Kv	18 m ³ /h
Spínací čas zap.	250 ms
Spínací čas vyp.	250 ms
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Číslo materiálu tělesa	1.4404
Materiál víka skříně	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál těsnění	FPM
Materiál uzavíracího prvku	VMQ (silikon)
Hmotnost výrobku	1178 g
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz prohlášení o shodě
Materiál nádoby	PA6