

# Šroubení L s převlečnou maticí LCK-1/2-PK-13

Číslo dílu: 4100

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost                        | 11.7 mm                                                           |
| Druh těsnění na závitovém čepu            | těsnicí kroužek                                                   |
| Montážní poloha                           | libovoln.                                                         |
| Tvar                                      | tvar L                                                            |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]                      |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu    | je možný mazaný provoz                                            |
| Třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                               |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Okolní teplota                            | -10 °C...60 °C                                                    |
| Jmenovitý utahovací moment                | 14 Nm                                                             |
| Tolerance jmenovitého utahovacího momentu | ± 20 %                                                            |
| Připojení pneumatiky 1                    | vnější závit G1/2                                                 |
| Pneumatické připojení 2                   | pro nástrčnou koncovku s vnitřním průměrem 13 mm s maticí         |
| Materiál převlečné matice                 | tvárná slitina hliníku, eloxováno                                 |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS                                                  |
| Materiál těsnicího kroužku                | PA, zesíleno<br>TPE-U(PU)                                         |
| Materiál dutého šroubu                    | tvárná slitina hliníku, eloxováno                                 |
| Materiál kyvného připojení                | tlakový odlitek ze zinku                                          |