



Vakuový ejektor VN-30-H-T6-PI5-VI6-RO2

Číslo dílu: 526142

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky	3 mm
Rozteč	24 mm
Konstrukce tlumiče hluku	otevřen.
Montážní poloha	libovoln.
Charakteristika ejektoru	hluboký podtlak standard
Integrovaná funkce	otevřený tlumič hluku
Konstrukce	tvar T
Provozní tlak pro max. průtok sání	3 bar
Provozní tlak	1 bar...8 bar
Provozní tlak pro max. podtlak	3.7 bar
Max. podtlak	93 %
Jmenovitý provozní tlak	6 bar
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře	186 l/min
Čas zavzdušnění po předchozím odsátí při jmenovitém provozním tlaku	0.1 s
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Teplota média	0 °C...60 °C
Hladina akustického tlaku při jmenovitém provozním tlaku	78 dB(A)
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. utahovací moment	0.8 Nm
Hmotnost výrobku	183 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 3	otevřený tlumič hluku
Připojení podtlaku (vakua)	G3/8
Materiál připojovacího závitu	Tvárný legovaný hliník, eloxovaný
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR

Parametr	Hodnota
Materiál trysky	POM
Materiál tělesa	zesílený POM
Materiál tlumiče hluku	tlakový odlitek z hliníku POM pěna PU
Materiál proudové trysky	tvárná slitina hliníku