


# Čidlo tlaku SDE5-V1-O-Q6E-P-M8

Číslo dílu: 527461

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Certifikát                             | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)                           |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)     | podle směrnice EU-EMV<br>podle směrnice EU-RoHS                 |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)   | podle předpisů UK pro EMC<br>podle předpisů UK RoHS             |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                |
| Měřená veličina                        | relativní tlak                                                  |
| Metoda měření                          | píezorezistivní čidlo tlaku                                     |
| Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota | 0 bar                                                           |
| Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku | -1 bar                                                          |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                   |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                                          |
| Teplota média                          | 0 °C...50 °C                                                    |
| Okolní teplota                         | 0 °C...50 °C                                                    |
| Opakovatelná přesnost v ± % FS         | 0.3 %FS                                                         |
| Teplotní součinitel v ± % FS/K         | 0.05 %FS/K                                                      |
| Spínací výstup                         | PNP                                                             |
| Spínací funkce                         | prahová hodnota s pevnou hysterezí                              |
| Funkce spínacího prvku                 | spínací kontakt                                                 |
| Max. výstupní proud                    | 100 mA                                                          |
| Odolnost zkratu                        | ano                                                             |
| Rozsah provozního napětí, DC           | 15 V...30 V                                                     |
| Ochrana proti přepólování              | pro všechny elektrické přípojky                                 |
| Elektrické připojení                   | 3 piny<br>M8x1<br>konektor<br>podle EN 60947-5-2<br>kulatý tvar |
| Způsob upevnění                        | s příslušenstvím                                                |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                       |
| Pneumatické připojení                  | QS-6                                                            |
| Hmotnost výrobku                       | 19 g                                                            |

| Parametr                          | Hodnota                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Materiál tělesa                   | PA<br>POM                           |
| Indikace stavu sepnutí            | žlutá LED                           |
| Rozsah nastavení prahových hodnot | 0 %...100 %                         |
| Stupeň krytí                      | IP40                                |
| Třída odolnosti korozi KBK        | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS                      | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Třída čistého prostoru            | Třída 4 podle ISO 14644-1           |