


# Redukční ventil MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD

Číslo dílu: 530335

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                 | 6                                                                                      |
| Řada                                                     | MS                                                                                     |
| Zabezpečení ovládání                                     | otočná hlavice s aretací<br>s příslušenstvím, uzamykatelný                             |
| Montážní poloha                                          | libovoln.                                                                              |
| Konstrukce                                               | přímo řízený membránový redukční ventil<br>s průchozím napájením tlakem                |
| Funkce regulátoru                                        | konstantní výstupní tlak<br>s kompenzací napájecího tlaku<br>se sekundárním odvětráním |
| Indikace tlaku                                           | manometrem                                                                             |
| Provozní tlak                                            | 0.8 bar...20 bar                                                                       |
| Rozsah regulace tlaku                                    | 0.5 bar...12 bar                                                                       |
| Max. hystereze tlaku                                     | 0.25 bar                                                                               |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 800 l/min                                                                              |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>netečné plyny                         |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                   | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                               |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                                    |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                      |
| Skladovací teplota                                       | -10 °C...60 °C                                                                         |
| Vhodnost pro použití v potravinářství                    | viz rozšířené informace o materiálu                                                    |
| Teplota média                                            | -10 °C...60 °C                                                                         |
| Okolní teplota                                           | -10 °C...60 °C                                                                         |
| Hmotnost výrobku                                         | 747 g                                                                                  |
| Způsob upevnění                                          | montáž do panelu<br>montáž do vedení<br>s příslušenstvím<br>volitelně:                 |
| Připojení pneumatiky 1                                   | G1/2                                                                                   |
| Pneumatické připojení 2                                  | QS-8                                                                                   |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                                                       |

| Parametr                 | Hodnota                   |
|--------------------------|---------------------------|
| Materiál ovládacího dílu | PA<br>POM                 |
| Materiál těsnění         | NBR                       |
| Materiál tělesa          | tlakový odlitek z hliníku |
| Materiál membrány        | NBR                       |