



# Připojovací kabel KMP6-09P-8-2,5

Číslo dílu: 531184

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                     | Hodnota                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Odpovídá normám                              | DIN 41652                                        |
| Označení vedení                              | bez popisových štítků                            |
| Četnost připojování                          | 50                                               |
| Hmotnost výrobku                             | 248 g                                            |
| Elektrické připojení 1, funkce               | strana koncových zařízení                        |
| Elektrické připojení 1, konstrukce           | hranat.                                          |
| Elektrické připojení 1, druh připojení       | zásuvka                                          |
| Elektrické připojení 1, výstup kabelu        | přím.                                            |
| Elektrické připojení 1, připojovací technika | Sub-D                                            |
| Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů    | 9                                                |
| Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče | 9                                                |
| Elektrické připojení 1, způsob upevnění      | 2x šroub 4-40 UNC                                |
| Elektrické připojení 2, funkce               | strana řízení                                    |
| Elektrické připojení 2, druh připojení       | kabel                                            |
| Elektrické připojení 2, připojovací technika | volné konce vodičů                               |
| Elektrické připojení 2, počet pinů/žil       | 9                                                |
| Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily   | 9                                                |
| Rozsah provozního napětí, DC                 | 0 V...30 V                                       |
| Jmenovité provozní napětí DC                 | 24 V                                             |
| Proudová zatížitelnost při 40 °C             | 2.8 A                                            |
| Odolnost nárazům napětí                      | 1 kV                                             |
| Délka kabelu                                 | 2.5 m                                            |
| Vlastnosti kabelu                            | standard                                         |
| Podmínky testu kabelů                        | zkušební podmínky na vyžádání                    |
| Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu          | 76 mm                                            |
| Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu      | 114 mm                                           |
| Průměr kabelu                                | 7.6 mm                                           |
| Tolerance průměru kabelu                     | ± 0,25 mm                                        |
| Konstrukce kabelu                            | 8x 0,34 mm <sup>2</sup> + 1x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Jmenovitý průřez vodičem                     | 0.34 mm <sup>2</sup><br>0.5 mm <sup>2</sup>      |
| Konce vodičů                                 | odříznuto natupo                                 |

| Parametr                                    | Hodnota                 |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Stupeň krytí                                | IP40                    |
| Upozornění ke stupni krytí                  | v namontovaném stavu    |
| Okolní teplota                              | -25 °C...70 °C          |
| Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu | -5 °C...70 °C           |
| Skladovací teplota                          | -25 °C...75 °C          |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)          | podle směrnice EU-RoHS  |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)        | podle předpisů UK RoHS  |
| Shoda s LABS                                | VDMA24364-B2-L          |
| Upozornění k materiálu                      | v souladu s RoHS        |
| Třída znečištění                            | 2                       |
| Materiál pláště kabelu                      | PVC                     |
| Barva pláště kabelu                         | šedá                    |
| Materiál tělesa                             | zesílený PTB            |
| Barva tělesa                                | šedá                    |
| Materiál aretace šroubu                     | Mosaz, poniklovaná      |
| Materiál nástrčných kontaktů                | slitina mědi, pozlaceno |