

# Redukční ventil s filtrem MS6N-LFR-1/4-D7-CRV-AS

Číslo dílu: 531287

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                 | 6                                                            |
| Řada                                                     | MS                                                           |
| Zabezpečení ovládání                                     | otočná hlavice s aretací<br>s příslušenstvím, uzamykatelný   |
| Montážní poloha                                          | svisle +/- 5°                                                |
| Jemnost filtru                                           | 5 µm                                                         |
| Odpouštění kondenzátu                                    | automaticky<br>ručně tlačítkem                               |
| Konstrukce                                               | regulátor s filtrem a manometrem                             |
| Max. množství kondenzátu                                 | 38 ml                                                        |
| Funkce regulátoru                                        | konstantní výstupní tlak<br>se sekundárním odvětráním        |
| Ochrana nádobky                                          | ochranný koš z plastu                                        |
| Stupeň odlučování kondenzátu                             | 75 %                                                         |
| Indikace tlaku                                           | manometrem                                                   |
| Provozní tlak                                            | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                          |
| Rozsah regulace tlaku                                    | 0.5 bar...12 bar                                             |
| Max. hystereze tlaku                                     | 0.025 MPa<br>0.25 bar<br>3.625 psi                           |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 2200 l/min                                                   |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>netečné plyny |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                          |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Skladovací teplota                                       | -10 °C...60 °C                                               |
| Vhodnost pro použití v potravinářství                    | viz rozšířeně informace o materiálu                          |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu                         | stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [6:4:4]                  |
| Teplota média                                            | -10 °C...60 °C                                               |
| Okolní teplota                                           | -10 °C...60 °C                                               |
| Velikost pórů                                            | 5 µm                                                         |
| Hmotnost výrobku                                         | 875 g                                                        |

| Parametr                    | Hodnota                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Způsob upevnění             | montáž do panelu<br>montáž do vedení<br>s příslušenstvím<br>volitelně: |
| Připojení pneumatiky 1      | 1/4 NPT                                                                |
| Pneumatické připojení 2     | NPT1/4                                                                 |
| Upozornění k materiálu      | v souladu s RoHS                                                       |
| Materiál ovládacího dílu    | PA<br>POM                                                              |
| Materiál těsnění            | NBR                                                                    |
| Materiál filtru             | PE                                                                     |
| Materiál tělesa             | tlakový odlitek z hliníku                                              |
| Materiál membrány           | NBR                                                                    |
| Materiál nádoby             | PC                                                                     |
| Materiál oddělovacího disku | POM                                                                    |