

Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB6N-1/4-FRC2:J6M1

Číslo dílu: 534011

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	6
Řada	MS
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámekm
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Jemnost filtru	40 µm
Odpouštění kondenzátu	automaticky
Konstrukce	regulátor s filtrem a manometrem Proporcionální standardní maznice vytvářející olejovou mlhu
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací napájecího tlaku se sekundárním odvětráním se zpětným odvětráním
Ochrana nádoby	integrováno jako kovová nádoba
Indikace tlaku	manometrem
Provozní tlak	1,5 bar...12 bar
Rozsah regulace tlaku	0,3 bar...7 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	2100 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:-] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Teplota média	5 °C...60 °C
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1495 g
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	1/4 NPT
Pneumatické připojení 2	NPT1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS