


Elektromagnetický ventil MN1H-2-3/8-MS

Číslo dílu: 161727

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	membránový ventil
Druh ovládání	elektrick.
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	G3/8
Elektrické připojení	tvar A konektor podle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar
Jmenovitá světlost	13 mm
Funkce ventilu	2/2, v klidu uzavřen, monostabil.
Pomocné ruční ovládání	s příslušenstvím s aretací tlačítkem
Směr proudění	není reverzibilní
Médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 200 µm
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Hodnoty cívek	110 V AC: 50 Hz, příkon 5,0 VA při spínání, 3,7 VA trvale 110 V AC: 60 Hz, příkon 5,0 VA při spínání, 3,7 VA trvale 230 V AC: 50 Hz, příkon 5,0 VA při spínání, 3,7 VA trvale 230 V AC: 60 Hz, příkon 5,0 VA při spínání, 3,7 VA trvale 24 V DC: 2,5 W
Způsob návratu do základní polohy	pneumatická pružina
Způsob řízení	nepřímo řízené
Tlak média	0,5 bar...10 bar
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	2900 l/min
Spínací čas zap.	30 ms
Spínací čas vyp.	100 ms
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Materiál tělesa	mosaz
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel

Parametr	Hodnota
Číslo materiálu šroubu	1.4301
Hmotnost výrobku	450 g
Stupeň krytí	IP65 se zásuvkou