

Nástavby pro koncové spínače DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Číslo dílu: 534475

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Přípustný průměr kabelu	7 mm...13 mm
Vychází z norem	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Tvar	kulatý
Montážní poloha	libovoln.
Odolnost zkratu	pulsní
Funkce spínacího prvku	spínací kontakt
Ochrana proti přepólování	pro všechny elektrické přípojky
Princip měření	indukční
Indikace spínací polohy	ano
Rozsah provozního napětí, DC	10 V...30 V
Vlastní odebíraný proud při provozním napětí	0 mA...100 mA
Izolační napětí	50 V
Max. výstupní proud	100 mA
Spínací výstup	PNP
Odolnost nárazům napětí	0.5 kV
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-20 °C...70 °C
Elektrické připojení	šroubová svorka
Kabelové šroubení	M20x1,5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál víka skříně	PC
Materiál patice tělesa	ABS+PC
Materiál konzoly	ABS+PC