

# Brzda DADL-EL-Q11-32

Číslo dílu: 1631139

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Velikost                               | 32                                                       |
| Rozsah nastavení úhlu kyvu             | 55 stupeň...200 stupeň                                   |
| Konstrukce                             | píst<br>Pístnice                                         |
| Snímání poloh                          | pro přibližovací čidlo                                   |
| Provozní tlak                          | 0.5 MPa...0.8 MPa<br>5 bar...8 bar<br>72.5 psi...116 psi |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Okolní teplota                         | -10 °C...60 °C                                           |
| Hmotnost výrobku                       | 600 g                                                    |
| Způsob upevnění                        | s průchozím otvorem a středící dutinkou                  |
| Pneumatické připojení                  | M5                                                       |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                         |
| Materiál upevnění                      | hliník<br>eloxován                                       |
| Materiál těsnění                       | NBR<br>TPE-U(PU)                                         |
| Materiál tělesa                        | hliník<br>tvrdě eloxovaný                                |
| Materiál víka skříně                   | hliník<br>eloxováno                                      |
| Materiál ložiska                       | plast                                                    |
| Materiál kotouče                       | hliník<br>eloxováno                                      |
| Materiál šroubů                        | ocel<br>pozinkováno                                      |
| Princip činnosti                       | jednočinn.<br>tažný                                      |