


Přibližovací čidlo
SIED-M18B-ZO-S-L
Číslo dílu: 538281

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	kulatý
Odpovídá normám	EN 60947-5-2
Certifikát	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro nízká napětí
Princip měření	indukční
Jmenovitá spínací vzdálenost	5 mm
Zaručená spínací vzdálenost	4.05 mm
Redukční faktory	hliník = 0,4 ušlechtilá ocel St 18/8 = 0,7 měď = 0,3 mosaz = 0,4 ocel St 37 = 1,0
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Opakovatelná přesnost	0.15 mm
Spínací výstup	bezkontaktní, 2 vodiče
Funkce spínacího prvku	rozpínací
Hystereze	0.04 mm...1.15 mm
Max. frekvence spínání DC	490 Hz
Max. frekvence spínání, AC	25 Hz
Max. výstupní proud	300 mA
Úbytek napětí	8 V
Minimální zatěžovací proud	5 mA
Odolnost zkratu	ne
Rozsah napájecího napětí AC	20 V...265 V
Rozsah provozního napětí, DC	20 V...320 V
Frekvence sítě	50 Hz
Proud při chodu naprázdno	1.5 mA
Ochrana proti přepólování	pro všechny elektrické připojky

Parametr	Hodnota
Elektrické připojení	2 piny M12x1 konektor
Velikost	M18
Způsob upevnění	kontramaticí
Utahovací moment	30 Nm
Způsob montáže	závazný
Hmotnost výrobku	50 g
Materiál tělesa	mosaz PA poniklováno
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED
Stupeň krytí	IP67
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Výběr čidla, dodatečná informace	pro stejnosměrné a střídavé napětí
Elektrický výstup	bezkontaktní, 2 vodiče
Výběr provedení čidla	standard