


# Spínací ventil MS6N-EE-3/8-V110-S

Číslo dílu: 538773

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Konstrukce                                               | pístové šoupátko                                               |
| Druh ovládání                                            | elektrick.                                                     |
| Funkce odvětrání                                         | nelze škrtit                                                   |
| Pomocné ruční ovládání                                   | s aretací tlačítkem                                            |
| Způsob návratu do základní polohy                        | mechanická pružina                                             |
| Způsob řízení                                            | nepřímo řízené                                                 |
| Funkce ventilu                                           | 3/2, v klidu uzavř., monostabil.                               |
| Provozní tlak                                            | 4 bar...10 bar                                                 |
| Hodnota C                                                | 22 l/sbar                                                      |
| Hodnota b                                                | 0,5                                                            |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 5500 l/min                                                     |
| Doba sepnutí                                             | 100%                                                           |
| Hodnoty cívek                                            | 110 V AC: 50/60 Hz, příkon 3,0 VA při spínání, 2,4 VA trvale   |
| Přípustné výkyvy napětí                                  | +/- 10 %                                                       |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>netečné plyny |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                   | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)       |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                               |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                                 |
| Stupeň krytí                                             | IP65                                                           |
| Okolní teplota                                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Vhodnost pro použití v potravinářství                    | viz rozšířené informace o materiálu                            |
| Způsob upevnění                                          | montáž do vedení<br>s příslušenstvím<br>volitelně:             |
| Montážní poloha                                          | libovoln.                                                      |
| Směr proudění                                            | není reverzibilní                                              |
| Hmotnost výrobku                                         | 816 g                                                          |
| Připojení pneumatiky 1                                   | NPT3/8                                                         |
| Pneumatické připojení 2                                  | NPT3/8                                                         |

| Parametr                | Hodnota                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pneumatické připojení 3 | G1/2                                                             |
| Napájení řídicím tlakem | interní                                                          |
| Elektrické připojení    | Tvar C<br>konektor<br>podle DIN EN 175301-803<br>čtyřhranný tvar |
| Materiál těsnění        | NBR                                                              |
| Materiál tělesa         | tlakový odlitek z hliníku                                        |