


Upevňovací sada
SMBR-8-8/100-S6
Číslo dílu: 538937

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	8
Tvar	do drážky T
Montážní poloha	libovoln.
Pro ø pístu	Ø 8 - Ø 100
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-20 °C...120 °C
Hmotnost výrobku	20 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován silně legovaná nerezová ocel
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel