



# Elektromagnetický ventil JMDDH-5/2-D-3-M12-C

Číslo dílu: 539081

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Funkce ventilu                                           | 5/2, bistabilní, s dominantním signálem                  |
| Druh ovládání                                            | elektrick.                                               |
| Šířka                                                    | 65 mm                                                    |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 4500 l/min                                               |
| Pneumatický pracovní výstup                              | připojovací deska, velikost 3, podle ISO 5599-1<br>G1/2  |
| Provozní napětí                                          | 24 V DC                                                  |
| Provozní tlak                                            | 2 bar...10 bar                                           |
| Konstrukce                                               | pístové šoupátko                                         |
| Stupeň krytí                                             | IP65                                                     |
| Jmenovitá světlost                                       | 14,5 mm                                                  |
| Rozteč                                                   | 71 mm                                                    |
| Funkce odvětrání                                         | lze škrtit                                               |
| Princip těsnění                                          | měkké                                                    |
| Montážní poloha                                          | libovoln.                                                |
| Odpovídá normám                                          | ISO 5599-1                                               |
| Pomocné ruční ovládání                                   | tlačítkem                                                |
| Kód ISO                                                  | 369                                                      |
| Způsob řízení                                            | nepřímo řízené                                           |
| Napájení řídicím tlakem                                  | interní                                                  |
| Směr proudění                                            | není reverzibilní                                        |
| Překrytí                                                 | pozitivní překrytí                                       |
| Čas přepnutí                                             | 23 ms                                                    |
| Přepínací čas (dominantní signál)                        | 23 ms                                                    |
| Doba sepnutí                                             | 100%                                                     |
| Max. pozitivní zkušební impuls při signálu 0             | 3800 µs                                                  |
| Max. negativní kontrolní impuls při signálu 1            | 4900 µs                                                  |
| Hodnoty cívek                                            | 24 V DC: 2,7 W                                           |
| Přípustné výkyvy napětí                                  | +/- 10 %                                                 |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu                   | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |

| Parametr                              | Hodnota                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Odolnost vibracím                     | Zkouška použití v dopravě, stupeň 1 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6       |
| Odolnost nárazům                      | zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27 |
| Shoda s LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Teplota média                         | -10 °C...50 °C                                                             |
| Hladina akustického tlaku             | 85 dB(A)                                                                   |
| Okolní teplota                        | -10 °C...50 °C                                                             |
| Hmotnost výrobku                      | 1100 g                                                                     |
| Elektrické připojení                  | M12x1                                                                      |
| Způsob upevnění                       | na připojovací desku<br>s průchozí dírou a šroubem                         |
| Připojení odvětrání řídicího tlaku 82 | M5                                                                         |
| Připojení odvětrání řídicího tlaku 84 | M5                                                                         |
| Připojení pneumatiky 1                | připojovací deska velikosti 3 podle ISO 5599-1                             |
| Pneumatické připojení 2               | Připojovací deska velikosti 3 podle ISO 5599-1                             |
| Pneumatické připojení 3               | Připojovací deska velikosti 3 podle ISO 5599-1                             |
| Pneumatické připojení 4               | připojovací deska velikosti 3 podle ISO 5599-1                             |
| Připojení pneumatiky 5                | připojovací deska, velikost 3, podle ISO 5599-1                            |
| Upozornění k materiálu                | v souladu s RoHS                                                           |
| Materiál těsnění                      | HNBR<br>NBR                                                                |
| Materiál tělesa                       | tlakový odlitek z hliníku                                                  |