



# Elektromagnetický ventil CPE18-M3H-5/3BS-QS-10

Číslo dílu: 170336

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Funkce ventilu                                           | 5/3, ve stř. poloze pod tlakem                       |
| Druh ovládání                                            | elektrick.                                           |
| Šířka                                                    | 18 mm                                                |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 1000 l/min                                           |
| Pneumatický pracovní výstup                              | QS-10                                                |
| Provozní napětí                                          | 230V AC                                              |
| Provozní tlak                                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar               |
| Konstrukce                                               | pístové šoupátko                                     |
| Způsob návratu do základní polohy                        | mechanická pružina                                   |
| Certifikát                                               | c UL us - Recognized (OL)                            |
| Námořní klasifikace                                      | viz. certifikát                                      |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)                       | podle směrnice EU pro nízká napětí                   |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)                     | podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky |
| Úřad, který vydal certifikát                             | DNV-TAA000032X<br>UL MH19482                         |
| Stupeň krytí                                             | IP65<br>se zásuvkou<br>podle IEC 60529               |
| Jmenovitá světlost                                       | 8 mm                                                 |
| Funkce odvětrání                                         | lze škrtit                                           |
| Princip těsnění                                          | měkké                                                |
| Montážní poloha                                          | libovoln.                                            |
| Pomocné ruční ovládání                                   | s příslušenstvím s aretací<br>tlačítkem              |
| Způsob řízení                                            | nepřímo řízené                                       |
| Napájení řídícím tlakem                                  | vnějš.                                               |
| Směr proudění                                            | reverzibilní                                         |
| Označení pozice pro ventil                               | držák popisových štítků                              |
| Překrytí                                                 | pozitivní překrytí                                   |
| Řídicí tlak, MPa                                         | 0.25 MPa...1 MPa                                     |
| Řídicí tlak                                              | 2.5 bar...10 bar                                     |
| Spínací čas vyp.                                         | 38 ms                                                |

| Parametr                                      | Hodnota                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Spínací čas zap.                              | 20 ms                                                                      |
| Doba sepnutí                                  | 100%                                                                       |
| Max. pozitivní zkušební impuls při signálu 0  | 3300 µs                                                                    |
| Max. negativní kontrolní impuls při signálu 1 | 3100 µs                                                                    |
| Hodnoty cívek                                 | 230 V AC: 50/60 Hz, příkon 3,0 VA při spínání, 2,4 VA trvale               |
| Přípustné výkyvy napětí                       | -15 % / +10 %                                                              |
| Provozní médium                               | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                              |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu        | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                   |
| Odolnost vibracím                             | test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6         |
| Odolnost nárazům                              | zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27 |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                        |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Teplota média                                 | -5 °C...50 °C                                                              |
| Řídící médium                                 | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                              |
| Okolní teplota                                | -5 °C...50 °C                                                              |
| Elektrické připojení                          | Tvar C                                                                     |
| Způsob upevnění                               | s průchozí dírou                                                           |
| Připojení odvětrání řídícího tlaku 82         | M5                                                                         |
| Připojení odvětrání řídícího tlaku 84         | M5                                                                         |
| Připojení řídícího tlaku 12                   | M5                                                                         |
| Připojení řídícího tlaku vzduchu 14           | M5                                                                         |
| Připojení pneumatiky 1                        | QS-10                                                                      |
| Pneumatické připojení 2                       | QS-10                                                                      |
| Pneumatické připojení 3                       | G1/4                                                                       |
| Pneumatické připojení 4                       | QS-10                                                                      |
| Připojení pneumatiky 5                        | G1/4                                                                       |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                                           |
| Materiál těsnění                              | NBR                                                                        |
| Materiál tělesa                               | tlakový odlitek z hliníku                                                  |