


kombinace jednotek a zařízení

MSB4-1/4:C3J1-WP

č. dílu: 542292

FESTO

Skládá se z následujícího: ruční spínací ventil, redukční ventil s filtrem a deska pro upevnění na stěnu. Maximální výstupní tlak 12 barů, filtr 40 µm, s manometrem, uzamykatelná ovládací hlavice, nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, ruční odpouštění kondenzátu, směr průtoku zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	4
řada	MS
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací s příslušenstvím, zamykatelný
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	spínací ventil redukční ventil s filtrem a manometrem
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	0.8 ... 14 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,300 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	PC