

Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-3/4-D-5M-MIDI-NPT

Číslo dílu: 173872

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Midi
Montážní poloha	svisle
Odpouštění kondenzátu	ručně tlačítkem
Jemnost filtru	5 µm
Provozní tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...12 bar
Max. hystereze tlaku	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	2100 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [:-9:-] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertní plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1440 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s upevňovacím úhelníkem volitelně:
Připojení pneumatiky 1	NPT3/4
Pneumatické připojení 2	NPT 3/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku
Materiál nádobky	PC