

Kyvňý pohon
DSM-8-180-P-A-FF
Číslo dílu: 175831

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	8
Úhel tlumení	0 stupeň
Rozsah nastavení úhlu kyvu	0 stupeň...180 stupeň
Úhel kyvu	0 stupeň...180 stupeň
Montážní poloha	libovoln.
Jemné seřizení	-5 stupeň
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	Kyvňé křídlo
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	3,5 bar...8 bar
Max. frekvence kyvu při 6 barech	3 Hz
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	0,35 Nm
Přípustný moment setrvačnosti	0,0013 kg.m ²
Hmotnost výrobku	155 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	M3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hnací hřídele	silně legovaná nerezová ocel
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	hliník eloxován