


Odrazový světelný spínač SOEG-RT-M12-NS-K-2L

Číslo dílu: 547906

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	kulatý
Odpovídá normám	EN 60947-5-2
Certifikát	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Měřená veličina	poloha
Princip měření	optoelektronicky
Metoda měření	odrazový světelný spínač
Druh světla	červená
Dosah	70 mm...300 mm
Okolní teplota	-25 °C...55 °C
Spínací výstup	NPN
Funkce spínacího prvku	sepnuto světlem
Hystereze	30 mm
Max. frekvence spínání	1000 Hz
Max. výstupní proud	200 mA
Úbytek napětí	2 V
Odolnost zkratu	pulsní
Rozsah provozního napětí, DC	10 V...36 V
Zbytkové zvlnění	20 %
Proud při chodu naprázdno	15 mA
Ochrana proti přepólování	pro všechny elektrické přípojky
Elektrické připojení	3 vodiče kabel
Délka kabelu	2,5 m
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Materiál izolační dutinky	PVC
Velikost	M12
Způsob upevnění	kontramaticí

Parametr	Hodnota
Utahovací moment	10 Nm
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	100 g
Materiál tělesa	mosaz chromováno
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED
Indikace funkční rezervy	zelená LED
Možnosti nastavení	Potí
Rozsah seřízení dolní meze	70 mm
Rozsah nastavení, horní hranice	300 mm
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...55 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III