


Kyvný pohon
DSM-6-180-P-FF-FW
Číslo dílu: 185932

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	6
Úhel tlumení	0 stupeň
Rozsah nastavení úhlu kyvu	0 stupeň...180 stupeň
Úhel kyvu	0 stupeň...180 stupeň
Montážní poloha	libovoln.
Jemné seřízení	-5 stupeň
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	Kyvné křídlo
Snímání poloh	bez
Provozní tlak	3,5 bar...8 bar
Max. frekvence kyvu při 6 barech	3 Hz
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	0,15 Nm
Přípustný moment setrvačnosti	0,00065 kg.m ²
Hmotnost výrobku	76 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	M3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hnací hřídele	silně legovaná nerezová ocel
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	hliník eloxován