



Vakuový ejektor VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RO2

Číslo dílu: 549252

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky	0.95 mm
Rozteč	18 mm
Konstrukce tlumiče hluku	otevřen.
Montážní poloha	libovoln.
Charakteristika ejektoru	hluboký podtlak standard
Integrovaná funkce	otevřený tlumič hluku
Konstrukce	tvar T
Provozní tlak pro max. průtok sání	3.1 bar
Provozní tlak	1 bar...8 bar
Provozní tlak pro max. podtlak	4.5 bar
Max. podtlak	89 %
Jmenovitý provozní tlak	6 bar
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře	25 l/min
Čas zavzdušnění po předchozím odsátí při jmenovitém provozním tlaku	1.1 s
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Teplota média	0 °C...60 °C
Hladina akustického tlaku při jmenovitém provozním tlaku	71 dB(A)
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. utahovací moment	0.5 Nm
Hmotnost výrobku	42 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	QS-6
Pneumatické připojení 3	otevřený tlumič hluku
Připojení podtlaku (vakua)	G1/4
Materiál připojovacího závitu	tvárná slitina hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR

Parametr	Hodnota
Materiál trysky	POM
Materiál tělesa	zesílený POM
Materiál tlumiče hluku	tlakový odlitek z hliníku POM pěna PU
Materiál proudové trysky	tvárná slitina hliníku
Materiál šroubení	mosaz poniklováno