

Kabel enkodéru NEBM-M12G8-E- -S1G9

Číslo dílu: 550751

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Označení vedení	bez popisových štítků
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	8
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	8
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, konstrukční provedení	hrnatý
Elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé
Elektrické připojení 2, připojovací technika	Sub-D
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	9
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	8
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Jmenovité provozní napětí, DC	24 V
Rozsah napájecího napětí, AC	0 V...30 V
Jmenovité provozní napětí, AC	24 V
Stínění	ano
Délka kabelu	1 m...25 m
Vlastnosti kabelu	vhodné do energetických řetězců
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	49 mm
Průměr kabelu	6.5 mm
Konstrukce kabelu	4 x 2 x 0,14 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	0.14 mm ²
Stupeň krytí	IP65
Upozornění ke stupni krytí	IP30 pro konektor Sub-D v namontovaném stavu
Okolní teplota	-40 °C...70 °C

Parametr	Hodnota
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-40 °C...70 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Barva pláště kabelu	šedá