


Přibližovací čidlo SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE

Číslo dílu: 551365

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	do kulaté drážky
Odpovídá normám	EN 60947-5-2
Certifikát	RCM Mark
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Zvláštní vlastnosti	odolné oleji
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS bez halogenů
Upozornění k použití	Podpora / přehled pohon-čidlo „čidlo vhodné k pohonu“
Měřená veličina	poloha
Princip měření	magnetické jazýčkové relé
Okolní teplota	-40 °C...70 °C
Opakovatelná přesnost	0.2 mm
Spínací výstup	kontaktní bipolární
Funkce spínacího prvku	spínací kontakt
Čas sepnutí	1.2 ms
Vypínací čas	1 ms
Max. frekvence spínání	50 Hz
Max. výstupní proud	300 mA
Max. výstupní proud v upevňovacích sadách	50 mA
Max. spínaný výkon AC	9 VA
Max. spínaný výkon DC	9 W
Max. spínaný výkon DC v upevňovacích sadách	1.5 W
Max. spínaný výkon, AC, v upevňovacích sadách	1.5 VA
Úbytek napětí	1.5 V
Odolnost zkratu	ne
Odolnost přetížení	není k dispozici
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Rozsah napájecího napětí AC	5 V...30 V
Rozsah provozního napětí, DC	5 V...30 V

Parametr	Hodnota
Ochrana proti přepólování	ne
Elektrické připojení 1, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 1, připojovací technika	volný konec
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3
Směr připojení vývodu	podéln.
Podmínky testu kabelů	odolnost střídavému namáhání ohybem: podle normy Festo zkušební podmínky na vyžádání odolnost krutu: > 300 000 cyklů, $\pm 270^\circ$ / 0,1 m energetický řetěz: > 5 milionů cyklů, poloměr ohybu 28 mm
Délka kabelu	2.5 m
Vlastnosti kabelu	vhodné do energetických řetězců / vhodné pro roboty
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Způsob upevnění	přišroubováno lze shora nasadit do drážky
Max. utahovací moment	0.4 Nm
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	16.8 g
Materiál tělesa	zesílený PA silně legovaná nerezová ocel
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP65 IP68
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L